

Status:	OK
Vrijgave:	01.02.2023

Classificatie	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Metaalbouw
Andere industrieën:	Horloges, sieraden Chirurgie Walsen, cilinders Motoren, aandrijvingen Vezeloptiek




Productprofiel	
Korreltype:	diamant
Korrelbereik (totaal):	Micron
Dragermateriaal:	Polyesterfolie
Verspreiding:	geslemt
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	
Uitrusting:	







Eigenschappen		Technologie
Afnamecapaciteit:	6 - medium	- microtec
Standtijd:	10 - zeer lang	
Afwerking:	10 - zeer goed	
Flexibiliteit:	9 - zeer flexibel	
Aandrukkracht:	3 - weinig	

Voordelen	
Metaalbouw:	<ul style="list-style-type: none"> - Verbetering van de optische prestatie - Maximalisatie van de lichtoverdracht in de eindafsluiting van de verbinding - Hoogglansgepolijst oppervlak - Voor duidelijk gedefinieerde richtwaarden bij ruwdieptes - Maximalisatie van de gebruiksduur - Gelijkmatic kruiselings schuren

Toepassingen	
Metaalbouw:	<ul style="list-style-type: none"> - Afwerking van keramiek-/fiberglaseindafsluiting (fiberoptiek) - Afwerking van geharde staalwalsen - Afwerking van horlogekasten en armbanden - Afwerking van testlichamen (metallurgie)

Materiaal	
Metaalbouw:	

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Rollen	- Rollen op film
	Bladen	- Standaardbladen
	Schijven	- Diverse schijven

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Handschoenen	Handschoenen voor kanten
	Stationair bandschuren	Centerless-schuren
	Stationair machineschuren	Band-finisher
	Stationair machineschuren	Fiberoptiepolijstmachine
	Stationair machineschuren	Schotelschuur- en lapmachine
	Stationair machineschuren	Schijfschuren stationair
Slijping:	Nat schuren, Droog schuren	

Details	
Niet geschikt voor:	
Schuuradvies:	
Veiligheidsaanbeveling:	<p>Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives) - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van oog- en gezichtsbescherming - Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker

Communicatie	
Claim:	Voor een constante afwerking bij geharde stalen walsen evenals plasma-keramiek- en wolframcarbide-walsen
Copy:	De geslepte serie 5230 microtec is bijzonder geschikt voor de afwerking van geharde stalen walsen evenals gecoate walsen (plasma-keramiek/wolframcarbide). Ook bij de bewerking van keramische ferrules met fiberglaskern zorgt 5230 microtec voor een constante en reproduceerbare oppervlaktekwaliteit.

Communicatie			
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant:	ID
		Achterkant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Metaalbouw:	ID 533
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		ID 7637

- Hoofdtoepassing
- Neventoepassing