



# 1600 sianor b

Pour un ponçage de finition et un polissage parfaits des boîtiers de montre et bracelets



- ▶ Très bonne finition, pas de rayure
- ▶ Polissage très fin
- ▶ Peut être plié et coupé au format désiré

#### Profil de produit

Type de grain:	Émeri	
Granulométrie:	150; 240; 500; 1200; 2000	
Support:	Papier B	
Epan dage:	Fermé	150; 240
	poté	500; 1200; 2000
Liant:	Colle animale	

#### Application



#### Pour un ponçage de finition et un polissage parfaits des boîtiers de montre et bracelets

1600 sianor b peut être plié ou découpé à n'importe quel format. Il permet d'obtenir, lors du ponçage manuel ou sur machine lapidaire, un effet de polissage fin et une qualité de surface parfaite sans stries ni rayures. La série est aussi disponible en cabrons (limes de ponçage).

#### Applications

- Satinage
- Finition de boîtiers de montre et bracelets

#### Matières

Aciers non alliés / faiblement alliés; Aciers hautement alliés; Métaux non ferreux